

**Garant****Martillo blando con bocas de nailon, natural, Ø / material de la carcasa:  
50Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752520 50G
GTIN	4045197978059
Clase de artículo	71D

**Descripción****Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

**Aplicación:**

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

**Pieza de repuesto:**

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

**Descripción técnica**

Longitud total	380 mm
Peso sin bocas	785 g
Longitud de cabeza con bocas	138 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	50 mm
Longitud de mango	310 mm
Color	natural
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Boca de nailon, dura para martillo blando 50	752560 50
Boca de plástico, semidura para martillo blando 50	752550 50
Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 50 mm	752530 50
Boca de caucho, blanda para martillo blando 50	752540 50