

Garant**Martillo blando con bocas de nailon, natural, Ø / material de la carcasa:
80Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752520 80G
GTIN	4045197978073
Clase de artículo	71D

Descripción**Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

Ø de superficies de impacto de los insertos	80 mm
Longitud de mango	400 mm
Peso sin bocas	1895 g
Longitud de cabeza con bocas	175 mm
Longitud total	500 mm
Color	natural
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de nailon, dura para martillo blando 80	752560 80
Boca de caucho, blanda para martillo blando 80	752540 80
Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 80 mm	752530 80