

Garant**Martillo blando con bocas de nailon, natural, Ø / material de la carcasa:
60Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752520 60G
GTIN	4045197978066
Clase de artículo	71D

Descripción**Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

Ø de superficies de impacto de los insertos	60 mm
Longitud total	410 mm
Longitud de mango	335 mm
Longitud de cabeza con bocas	149 mm
Peso sin bocas	940 g
Color	natural
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 60 mm	752530 60
Boca de nailon, dura para martillo blando 60	752560 60
Boca de plástico, semidura para martillo blando 60	752550 60
Boca de caucho, blanda para martillo blando 60	752540 60