

**Garant****Martillo blando con bocas de plástico, rojo, Ø / material de la carcasa: 50Gmm**

## Datos de pedido

Número de pedido	752510 50G
GTIN	4045197977014
Clase de artículo	71D

## Descripción

**Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

**Aplicación:**

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

**Pieza de repuesto:**

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

## Descripción técnica

Longitud de mango	310 mm
Longitud total	380 mm
Longitud de cabeza con bocas	138 mm
Peso sin bocas	785 g
Ø de superficies de impacto de los insertos	50 mm
Color	rojo
antirrebote	sí
Insertos combinables	sí

Tipo de producto

Martillo

**Accesorios**

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 50 mm

752530 50

Boca de nailon, dura para martillo blando 50

752560 50

Boca de caucho, blanda para martillo blando 50

752540 50

Boca de plástico, semidura para martillo blando 50

752550 50