

**Garant****Martillo blando con bocas de plástico, rojo, Ø / material de la carcasa: 30Gmm**

## Datos de pedido

Número de pedido	752510 30G
GTIN	4045197976390
Clase de artículo	71D

## Descripción

**Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

**Aplicación:**

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

**Pieza de repuesto:**

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

## Descripción técnica

Longitud de mango	260 mm
Longitud total	300 mm
Peso sin bocas	228 g
Longitud de cabeza con bocas	92 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	30 mm
Color	rojo
antirrebote	sí
Insertos combinables	sí

Tipo de producto

Martillo

**Accesorios**

Boca de caucho, blanda para martillo blando 30

752540 30

Boca de nailon, dura para martillo blando 30

752560 30

Boca de plástico, semidura para martillo blando 30

752550 30

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 30 mm

752530 30