

Garant**Martillo blando con bocas de plástico, rojo, Ø / material de la carcasa: 60Gmm**

Datos de pedido

Número de pedido	752510 60G
GTIN	4045197977021
Clase de artículo	71D

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

Ø de superficies de impacto de los insertos	60 mm
Peso sin bocas	940 g
Longitud de cabeza con bocas	149 mm
Longitud total	410 mm
Longitud de mango	335 mm
Color	rojo
antirrebote	sí
Insertos combinables	sí

Tipo de producto

Martillo

Accesorios

Boca de caucho, blanda para martillo blando 60

752540 60

Boca de nailon, dura para martillo blando 60

752560 60

Boca de plástico, semidura para martillo blando 60

752550 60

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 60 mm

752530 60