



## Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: GSB1821



### Datos de pedido

Número de pedido	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch** para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Atornillador de batería resistente con motor de alta potencia. Con freno motor.

#### Ventaja:

Electronic Motor Protection.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V / 3,0 Ah, cargador y L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

### Descripción técnica

Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	1800 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	GSB 18 V-21
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Par de giro máximo duro	55 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Peso	1,5 kg
Par de giro máximo blando	21 Nm
Empleo típico	Medium
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Construcción del motor	Motor de CC de 4 polos
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Tipo GAL1830W	073862 GAL1830W