

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 150 × 20 × 32, Tipo: NK36****Datos de pedido**

Número de pedido	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

Especificación:

Corindón norm. gris az., grado dureza M.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A

Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Grado de finura	basto
Tamaño de grano	36
Especificación	Corindón normal gris az., grado dureza M
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	25 mm
Ø interior anillo de reducción	20 mm
Ø interior anillo de reducción	16 mm
Forma	1
Ø de muela D	150 mm
Anchura de muela T	20 mm
Atributo del nombre de producto	150 × 20 × 32
Ø de perforación H	32 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora