



Par de guantes con botones, Talla de los guantes: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094287 8
GTIN	4045197977526
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guante con botones adicionales para una mejor seguridad de agarre.

Guantes con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para un buen tacto y un mango seguro en entornos de trabajo secos y con poca humedad o aceite. Buen ajuste y sensibilidad al tacto gracias a la tecnología de costura innovadora con poliamida, licra y fibras. **Exento de DMF.**

Adecuado especialmente para el montaje de piezas pequeñas, recepción y envío de mercancías, trabajos de mantenimiento.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	4131X
Material de base	Lycra®, poliamida
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	255 mm
Color	negro / gris
Tecnología de punto	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso