



Extractor universal de dos brazos con ajuste rápido, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	880400 1
GTIN	4021176644771
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con moleta de regulación manual para **soltar y desplazar rápidamente, sin herramientas**, los brazos de extracción.

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, ruedas dentadas, etc. **Utilizables como extractores exteriores e interiores.**

Abertura de sujeción exterior: 30 - 90 mm

Abertura de sujeción interior: 70 - 140 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 4,5 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	70 - 140 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm
Potencia	4,5 t
Abertura de sujeción exterior	30 - 90 mm

Par máximo	80 Nm
Hexágono exterior	17 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	1,27 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos