



## Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	880450 3
GTIN	4021176756634
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con **brazos de extracción extremadamente delgados.**

#### Aplicación:

Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	180 - 340 mm
Abertura de sujeción exterior	65 - 250 mm
Prof. de suj. máx.	200 mm
Potencia	9 t
Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	27 mm
Par máximo	250 Nm

Peso	6,885 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos