



Extractor de dos brazos, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	880930 4
GTIN	4021176956317
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 350 mm

Abertura de sujeción interior: 195 - 365 mm

Prof. de suj. máx.: 250 mm

Potencia: 7 t

Descripción técnica

Potencia	7 t
Prof. de suj. máx.	250 mm
Abertura de sujeción interior	195 - 365 mm

Abertura de sujeción exterior	350 mm
Hexágono exterior	22 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	6,21 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos