

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo pincel trenzado Alambre de acero, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 28X0,25mm



Datos de pedido

Número de pedido	574800 28X0,25
GTIN	4017359071434
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Número de trenzados	12
Ø del cepillo D ₁	28 mm
Longitud de guarnición H ₁	28 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

