



Extractor de dos brazos autocentrante, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	881000 4
GTIN	4021176016363
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación**. Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 23 - 250 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 7 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	23 - 250 mm
Potencia	7 t
Prof. de suj. máx.	200 mm
Par máximo	190 Nm
Cantidad de ganchos	2

Hexágono exterior	24 mm
Peso	3,28 kg
autocentrable	sí
Tipo de producto	Extractor de dos brazos