



## Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados, Tipo: 30



### Datos de pedido

Número de pedido	880450 30
GTIN	4021176756719
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con **brazos de extracción extremadamente delgados.**

#### Aplicación:

Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.

### Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	65 - 350 mm
Prof. de suj. máx.	200 mm
Abertura de sujeción interior	180 - 440 mm
Potencia	9 t
Par máximo	250 Nm
Hexágono exterior	27 mm
Cantidad de ganchos	2

Peso	7,37 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos