



Extractor de dos brazos, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	880930 1
GTIN	4021176923777
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 100 - 100 mm

Abertura de sujeción interior: 55 - 105 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 4 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	55 - 105 mm
Abertura de sujeción exterior	100 - 100 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm

Potencia	4 t
Hexágono exterior	17 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	1,18 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos