



## Extractor universal de dos brazos con ajuste rápido, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	880400 2
GTIN	4021176644931
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con moleta de regulación manual para **soltar y desplazar rápidamente, sin herramientas**, los brazos de extracción.

#### Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, ruedas dentadas, etc. **Utilizables como extractores exteriores e interiores.**

Abertura de sujeción exterior: 40 - 160 mm

Abertura de sujeción interior: 100 - 220 mm

Prof. de suj. máx.: 150 mm

Potencia: 6 t

### Descripción técnica

Potencia	6 t
Abertura de sujeción interior	100 - 220 mm
Abertura de sujeción exterior	40 - 160 mm
Prof. de suj. máx.	150 mm

Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	22 mm
Par máximo	150 Nm
Peso	3,045 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos