



Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	881010 0
GTIN	4021176015526
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 10 - 60 mm

Prof. de suj. máx.: 50 mm

Potencia: 1,5 t

Descripción técnica

Potencia	1,5 t
Abertura de sujeción exterior	10 - 60 mm
Prof. de suj. máx.	50 mm
Cantidad de ganchos	3
Peso	0,275 kg

autocentrable

sí

Tipo de producto

Extractor de tres brazos