



Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajutable, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	880950 1
GTIN	4021176006616
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno **mediante arrastre de fuerzas**, de manera que resulta **imposible** que los brazos prensores **se desprendan o se desvíen**.

Sólo para la extracción exterior.

Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.

Abertura de sujeción exterior: 20 - 100 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 8 t

Descripción técnica

Potencia	8 t
Abertura de sujeción exterior	20 - 100 mm

Prof. de suj. máx.	100 mm
Hexágono exterior	17 mm
Par máximo	180 Nm
Cantidad de ganchos	3
Peso	1,24 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos