

**Alicates planos para electrónica, Longitud total: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	727189 115
GTIN	4003773016694
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Resorte doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.

Mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

Nota:

Otros modelos disponibles a petición.

Descripción técnica

Longitud total	115 mm
Long. de mord.	22,5 mm
Versión mordaza	interior rectificado liso
Anchura de cabeza	9,5 mm
Forma tipo boca	plano, recto

Norma	DIN ISO 9655
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero para rodamientos de bolas
Superficie	con pulido especular
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates planos