

Garant**Rectificador manual de diamante, Medida: 70X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	568785 70X20
GTIN	4045197977564
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Rectificador manual de diamante galvanizado, con mango ergonómico de 2 componentes.

Aplicación:

Para rectificar y perfilar muelas compactas de material no tejido.

Descripción técnica

Segmento anchura	20 mm
Medio de reavivado	Guarnición diamantada
Segmento longitud	70 mm
Longitud total	270 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales