



## Extractor universal de dos brazos con ajuste rápido, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	880400 3
GTIN	4021176645198
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con moleta de regulación manual para **soltar y desplazar rápidamente, sin herramientas**, los brazos de extracción.

#### Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, ruedas dentadas, etc. **Utilizables como extractores exteriores e interiores.**

Abertura de sujeción exterior: 65 - 250 mm

Abertura de sujeción interior: 180 - 340 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 8,5 t

### Descripción técnica

Potencia	8,5 t
Abertura de sujeción exterior	65 - 250 mm
Abertura de sujeción interior	180 - 340 mm
Prof. de suj. máx.	200 mm

Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	27 mm
Par máximo	300 Nm
Peso	7,05 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos