



## Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	881010 2
GTIN	4021176016516
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 18 - 120 mm

Prof. de suj. máx.: 120 mm

Potencia: 6 t

### Descripción técnica

Potencia	6 t
Abertura de sujeción exterior	18 - 120 mm
Prof. de suj. máx.	120 mm
Cantidad de ganchos	3
Par máximo	120 Nm

Hexágono exterior	17 mm
Peso	1,124 kg
autocentrable	sí
Tipo de producto	Extractor de tres brazos