




## Cilindro de rectificado de precisión (SiC), Ø 100×100 mm, Tamaño de grano: 80



### Datos de pedido

Número de pedido	568485 80
GTIN	4027497052226
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

Cilindro de rectificado de poliuretano (PU) elástico mezclado con grano abrasivo de SiC. Dimensiones Ø 100 x 100 mm, Ø taladro 19 mm con chavetero doble.

#### Aplicación:

Para el rectificado de arañazos y el rectificado ulterior de cordones de soldadura. Produce un **rectificado longitudinal brillante**. Muy larga duración, estabilidad en los cantos. Adecuado también para el rectificado en húmedo con refrigerante de pH neutro.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Grado de dureza de la ligadura, descripción	medio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100×100 mm
N.º revoluciones recomend.	900 - 1200 min <sup>-1</sup>

Tipo de producto

Cilindro de rectificado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		