



Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	881010 3
GTIN	4021176016691
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 23 - 160 mm

Prof. de suj. máx.: 160 mm

Potencia: 8 t

Descripción técnica

Potencia	8 t
Abertura de sujeción exterior	23 - 160 mm
Prof. de suj. máx.	160 mm
Cantidad de ganchos	3
Hexágono exterior	19 mm

Par máximo	180 Nm
Peso	2,45 kg
autocentrable	sí
Tipo de producto	Extractor de tres brazos