



## Extractor interior / exterior, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	880850 2
GTIN	3148519884357
Clase de artículo	83H

### Descripción

#### Ejecución:

Con dos juegos de brazos de extracción intercambiables para **trabajos de extracción interior y exterior**, con posibilidad de usar 2 o 3 brazos de extracción.

- **Seguro: Bloqueo completo de los brazos de extracción por medio de tornillo de moletar.**
- **Práctico: Los brazos de extracción se pueden agregar o retirar, y se pueden intercambiar fácilmente.**
- **Automático: Con autoamarre y autocentrado.**
- **Cabezal de husillo: Con pasador de seguridad con fuerza limitada se rompe en caso de sobrecarga.**

#### Suministro:

Cuerpo de base con husillo, 3 brazos de extracción interiores y otros 3 exteriores.

Abertura de sujeción exterior: 10 - 180 mm

Abertura de sujeción interior: 50 - 170 mm

Prof. de suj. máx.: 190 mm

### Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	190 mm
Abertura de sujeción exterior	10 - 180 mm

Abertura de sujeción interior	50 - 170 mm
Tipo de producto	Herramienta extractora