



Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajustable, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	880960 4
GTIN	4021176850509
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno **mediante arrastre de fuerzas**, de manera que resulta **imposible** que los brazos prensores **se desprendan o se desvíen**.

Para la extracción exterior e interior.

Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.

Abertura de sujeción exterior: 20 - 250 mm

Abertura de sujeción interior: 225 - 325 mm

Profundidad de sujeción: 50 mm

Prof. de suj. máx.: 225 mm

Potencia: 10 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	225 mm
Profundidad de sujeción	50 mm
Potencia	10 t
Abertura de sujeción exterior	20 - 250 mm
Abertura de sujeción interior	225 - 325 mm
Hexágono exterior	27 mm
Cantidad de ganchos	3
Par máximo	300 Nm
Peso	11,99 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos