



Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	880450 1
GTIN	4021176756221
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con **brazos de extracción extremadamente delgados.**

Aplicación:

Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.

Descripción técnica

Potencia	2,5 t
Abertura de sujeción interior	70 - 140 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm
Abertura de sujeción exterior	30 - 90 mm
Cantidad de ganchos	2
Par máximo	35 Nm
Hexágono exterior	17 mm

Peso	1,27 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos