



Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 4



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 881010 4 |
| GTIN | 4021176016776 |
| Clase de artículo | 83U |

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 23 - 250 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 9,5 t

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Prof. de suj. máx. | 200 mm |
| Abertura de sujeción exterior | 23 - 250 mm |
| Potencia | 9,5 t |
| Cantidad de ganchos | 3 |
| Hexágono exterior | 24 mm |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Par máximo | 200 Nm |
| Peso | 4,18 kg |
| autocentrable | sí |
| Tipo de producto | Extractor de tres brazos |