



Zapato abotinado negro VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 37



Datos de pedido

Número de pedido	092580 37
GTIN	4044348572498
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con **protección textil contra penetración**. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.

- **Suela TPU Athletics ESD, negra.**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092581.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Color	negro
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Número de zapato UE	37
Seguridad antiperforación	Textil
Clase de protección	S3
Sexo	Unisex
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad