



Extractor de dos brazos, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	880930 10
GTIN	4021176923784
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 120 mm

Abertura de sujeción interior: 55 - 105 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 2 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	100 mm
Potencia	2 t
Abertura de sujeción interior	55 - 105 mm

Abertura de sujeción exterior	120 mm
Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	17 mm
Peso	1,255 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos