



Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	880450 10
GTIN	4021176756306
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con **brazos de extracción extremadamente delgados.**

Aplicación:

Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	70 - 180 mm
Potencia	2,5 t
Prof. de suj. máx.	100 mm
Abertura de sujeción exterior	30 - 120 mm
Hexágono exterior	17 mm
Par máximo	35 Nm
Cantidad de ganchos	2

Peso	1,42 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos