



## Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 47



### Datos de pedido

Número de pedido	092660 47
GTIN	4044348589724
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Con plantilla de cuero genuino.

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **amortiguación del talón SECURE VARIO®**, así como suela **Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092661. Incluye el elemento amortiguador rojo y negro

### Descripción técnica

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
-------	--

Color	negro
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Clase de protección	S2
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	47
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Unisex
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad