



Extractor de dos brazos, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	880930 2
GTIN	4021176923791
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 160 mm

Abertura de sujeción interior: 80 - 170 mm

Prof. de suj. máx.: 150 mm

Potencia: 5 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	150 mm
Potencia	5 t
Abertura de sujeción exterior	160 mm

Abertura de sujeción interior	80 - 170 mm
Hexágono exterior	19 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	2,46 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos