



Extractor de dos brazos con ajuste rápido, brazos de extracción delgados, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	880450 2
GTIN	4021176756481
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con **brazos de extracción extremadamente delgados.**

Aplicación:

Muy adecuado para cavidades estrechas y espacios constructivos poco accesibles.

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	150 mm
Abertura de sujeción exterior	40 - 160 mm
Potencia	5 t
Abertura de sujeción interior	100 - 220 mm
Cantidad de ganchos	2
Par máximo	120 Nm
Hexágono exterior	22 mm

Peso	3,04 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos