

Garant**Punto limpio vacío, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	987101 S
GTIN	4045197977571
Clase de artículo	91M

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de chapa de acero, a prueba de torsión. Pared intermedia con \square 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

De dos colores, **por recubrimiento de polvo**, plata combinado con antracita RAL 7016.

Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9 mm

Altura: 1700 mm

Anchura: 725 mm

Profundidad: 634 mm

Profundidad del cuerpo: 524 mm

Altura útil: 1650 mm

Anchura útil: 720 mm

Descripción técnica

Anchura útil	720 mm
Profundidad	634 mm
Altura	1700 mm

Profundidad del cuerpo	524 mm
Tipo	S
Altura útil	1650 mm
Peso	63 kg
Anchura	725 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Unidad de limpieza