



Extractor de dos brazos autocentrante, Tipo: 0



Datos de pedido

Número de pedido	881000 0
GTIN	4021176015458
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 10 - 60 mm

Prof. de suj. máx.: 50 mm

Potencia: 1 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	10 - 60 mm
Potencia	1 t
Prof. de suj. máx.	50 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	0,22 kg

autocentrable

sí

Tipo de producto

Extractor de dos brazos