



## Extractor de rodamientos con estribo de sujeción lateral, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	881180 1
GTIN	4021176028168
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Superficies prensoras esp. configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuar el rodamiento (n.º 881180).

#### Aplicación:

Para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamiento, etc. **apoyados a ras.**

Abertura de sujeción exterior: 25 - 50 mm

Prof. de suj. máx.: 70 mm

Potencia: 1 t

### Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	25 - 50 mm
Prof. de suj. máx.	70 mm
Potencia	1 t
Cantidad de ganchos	2
Peso	0,69 kg

Tipo de producto

Extractor de dos brazos