



Extractor de dos brazos, Tipo: 20



Datos de pedido

Número de pedido	880930 20
GTIN	4021176923807
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 200 mm

Abertura de sujeción interior: 90 - 215 mm

Prof. de suj. máx.: 175 mm

Potencia: 4 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	90 - 215 mm
Abertura de sujeción exterior	200 mm
Potencia	4 t

Prof. de suj. máx.	175 mm
Hexágono exterior	19 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	2,645 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos