



Extractor de dos brazos autocentrante, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	881000 1
GTIN	4021176016028
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 12 - 100 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 3 t

Descripción técnica

Potencia	3 t
Abertura de sujeción exterior	12 - 100 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm
Par máximo	50 Nm
Cantidad de ganchos	2

Hexágono exterior	13 mm
Peso	0,525 kg
autocentrable	sí
Tipo de producto	Extractor de dos brazos