



Extractor de rodamientos con estribo de sujeción lateral, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	881180 2
GTIN	4021176339516
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras esp. configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuar el rodamiento (n.º 881180).

Aplicación:

Para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamiento, etc. **apoyados a ras.**

Abertura de sujeción exterior: 40 - 90 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 4 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	100 mm
Abertura de sujeción exterior	40 - 90 mm
Potencia	4 t
Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	22 mm

Peso	1,985 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos