



Extractor de dos brazos, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	880930 3
GTIN	4021176923814
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**), travesaño robusto y husillo resistente. La abertura de sujeción deseada se ajusta mediante simple desplazamiento de los brazos de extracción.

Aplicación:

Un extractor para ruedas dentadas, rodamientos, poleas, etc. que se ajusta rápidamente a la abertura de sujeción correspondiente.

Abertura de sujeción exterior: 250 mm

Abertura de sujeción interior: 95 - 265 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 6 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	95 - 265 mm
Potencia	6 t
Prof. de suj. máx.	200 mm

Abertura de sujeción exterior	250 mm
Hexágono exterior	22 mm
Cantidad de ganchos	2
Peso	4,88 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos