



Extractor de dos brazos autocentrante, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	881000 2
GTIN	4021176016103
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con **ajuste de la abertura de sujeción de articulación.**

Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Abertura de sujeción exterior: 18 - 120 mm

Prof. de suj. máx.: 120 mm

Potencia: 5 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	120 mm
Potencia	5 t
Abertura de sujeción exterior	18 - 120 mm
Hexágono exterior	17 mm
Par máximo	85 Nm

Cantidad de ganchos	2
Peso	1,29 kg
autocentrable	sí
Tipo de producto	Extractor de dos brazos