


Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0608/06mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Anchura de cuello L_4	6 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	8 mm
Longitud de la cabeza L_1	21,5 mm
Desplazamiento central L_3	4,2 mm
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR/L06
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500