


Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1216/06mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	A1216M SCLCR/L06
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de cuello L_4	12 mm
Desplazamiento central L_3	8,9 mm
Longitud de la cabeza L_1	42 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500