


Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1012/06mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	11 mm
Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud de la cabeza L_1	32,5 mm
Anchura de cuello L_4	10 mm
Código ISO Soporte	A1012K SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	13 mm
Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central L_3	6,9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500