

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
1216/06mm**

## Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 260033 1216/06 |
| GTIN              | 4045197979063  |
| Clase de artículo | 21T            |

## Descripción técnica

|   |                  |
|---|------------------|
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>          | 42 mm            |
| Juego tornillo para plaquita reversible       | 269028 7         |
| Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub> | 16 mm            |
| Anchura de cuello L <sub>4</sub>              | 12 mm            |
| Plaquita de corte adecuada                    | CC.. 0602..      |
| Código ISO Soporte                            | A1216M SCLCR/L06 |
| Tamaño de placa                               | 6 mm             |
| Ángulo de ajuste κ                            | 95 grados        |
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 8,9 mm           |
| Longitud de sujeción L <sub>2</sub>           | 15 mm            |
| Longitud total L                              | 150 mm           |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                     | 16 mm            |
| Norma   | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                                  | izquierda        |
| Profundidad de giro interior hasta            | 3×D              |
| Refrigeración interior                        | sí               |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Aplicación       | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8                              | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |