

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0810/06mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	11 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	A0810J SCLCR/L06
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud total L	110 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500