

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0608/06mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central $L_3$	4,2 mm
Longitud total L	100 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	21,5 mm
Tamaño de placa	6 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7 mm
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	8 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Anchura de cuello $L_4$	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø de mango $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500