

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0810/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	22,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	A0810H SDUCR/L07
Anchura de cuello L_4	7 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Desplazamiento central L_3	6,5 mm
Longitud total L	100 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	4,4 mm
Ø de mango D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500